

# 19" Cable Ducting

## Data Solutions

19" unit for easy and effective cable management (cable ducting).



### CERTIFICATIONS



### CARACTERISTICAS

19" Front panel for cable ducting

### ESPECIFICAÇÕES

**Accessory Type:** Front panel  
**Product Type:** Front Panel  
**Material:** Aço

Table 1/3

Número de catálogo	Rack Height	Instalação	Quantidade por embalagem	Front Finish	Rear Finish	Código de cor
20118-734	1U	Screw-on Front	1	Painted	Painted	RAL 7035
20118-767	1U	Screw-on Front	1	Painted	Painted	RAL 7021
20118-736	2U	Screw-on Front	1	Painted	Painted	RAL 7035
20118-768	2U	Screw-on Front	1	Anodized	Conductive	RAL 7021

Table 2/3

Número de catálogo	Profundidade	EMC Shielding	Acabamento	Altura	Rack Width	Tipo
20118-734	1.5mm	Não	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	43.6mm	95HP	19" Front Panel
20118-767	1.5mm	Não	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	43.6mm	95HP	19" Front Panel
20118-736	1.5mm	Não	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	88.1mm	95HP	19" Front Panel
20118-768	1.5mm	Não	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	88.1mm	95HP	19" Front Panel

Table 3/3

Número de catálogo	Largura
20118-734	483mm
20118-767	483mm
20118-736	483mm
20118-768	483mm

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order 19" assembly kit separately.

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**