

Ferramenta para compressão de engaste, bomba de pedal

Data Solutions



CARACTERÍSTICAS

Amplitude da seção transversal

Mangueira de alta pressão de 2 metros (6,5 pés) de comprimento

Compacto e fácil de usar

Contém um estojo personalizado fácil de carregar

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Força aplicada	Sistema	Moldes	Formato do engastamento	Tamanho do condutor
M4FP	716925	250kN	Foot pump hydraulic	PKM4 series	Hexagon	#6 filamentado - 1000 kcmil filamentado, 16 mm ² filamentado – 625 mm ² filamentado

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos

representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE