

nVent CADDY Cat HP J-Hook with Pedestal Clamp, 50 mm dia, 19 mm Square, 22.2-28.5 mm Round Pedestal

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

CAT32HPCD1B



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Easy installation to pedestals used under raised floors

Provides optimal support for high-performance data cable, up to and including Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 and fibre optic

Provides superior fill capacity and load rating over most other non-continuous cable support alternatives

Cost effective alternative to expensive cable tray

Complies with EN 50174-2

Meets ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 and ANSI®/TIA 569

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 181227

Material: Aço

Acabamento: Pregalvanized

Diâmetro (Ø): 50mm

Area: 2561mm²

Cable Capacity, Cat 5e: 90

Cable Capacity, Cat 6: 60

Cable Capacity, Cat 6A: 35


Pedestal Size: 19 mm Square; 22.2 - 28.5 mm Round

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Non-continuous supports may not exceed spacing of 5' (1.5 m) per TIA 569-C.9.7 and EN 50174-2.

Cable capacity is calculated based on a 70% fill rate.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE