

Molde para ferramenta para compressão de engaste, tipo M2, Padrão, 240 mm² filamentado, 500 kcmil filamentado

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

RKM2240



CARACTERÍSTICAS

Adequado para lugs e conectores de cabos

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 716941

Tipo de lug/barramento: Standard

Tamanho do condutor: 240 mm² filamentado; 500 kcmil filamentado

Largura do engastamento: 5mm

Tool: M2H; M2M

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE