

Par de soldadores completos T6 para ligação de junta, sinalização, Lingueta de 1" Estilo do terminal de ligação, 3/16" Bondstrand

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

SBTBT6D



CARACTERÍSTICAS

Conjunto completo de soldador proporciona um meio conveniente de fixar conectores de jumper ao boleto do trilho, através da junta

A conexão é feita dentro do espaço confinado da barra de junção

Inclui limpador do molde

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 715408

Material: Aço; Graphite; Termoplástico

Tipo de trilho: 85 lb to 141 lb T-Rail Sections

Estilo do terminal de ligação: 1" Tab

Tamanho do condutor: 3/16" Bondstrand

Diâmetro externo do condutor, nominal: 4.76mm

Comprimento da ligação: 247.7mm

Estilo de soldagem: T6

Apenas molde: Não

Molde de reposição: SBS5838

Material de soldagem: SB25 x 2, Sold Separately

Estrutura: SBS5838F, Sold Separately

Grampo de ligação: SBS2659 x 2, Sold Separately

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte