

# Interceptor nVent ERICO System 3000

## Data Solutions



### CARACTERÍSTICAS

Resposta dinâmica à aproximação de uma descarga atmosférica

Projetado para instalações de menor altura

Tecnologia não radioativa

Não é necessária fonte externa de energia

### ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Temperatura	Installation Height (H)	Diâmetro 1 (Ø1)	Diâmetro 2 (Ø2)
INTMKIVSS	702089	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)	-40 to 100°C	20m max	101.6mm	26.15mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Altura (H)	Tamanho da rosca (TS)	Peso unitário
INTMKIVSS	702089	348mm	1/2" BSPP	2.06kg

## DIAGRAMAS

---



## AVISO

---

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**