

Módulo de reposição TSF



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS


Módulo sobressalente para filtro de sobretensão transiente

ESPECIFICAÇÕES

| Número de catálogo | TSF24MDS | TSF120MTDS | TSF240MTDS |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tensão nominal do sistema (Un) | 24 VAC | 120 - 150 VAC | 220 - 240 VAC |
| Tensão operacional contínua máxima (Uc) | 30 VAC/38 VDC | 170 VAC | 275 VAC |
| Corrente nominal de descarga (In) | 3kA 8/20 µs | 3kA 8/20 µs | 3kA 8/20 µs |
| Material do gabinete | UL® 94V-0 termoplástico | UL® 94V-0 termoplástico | UL® 94V-0 termoplástico |
| Temperatura | -40 to 80 °C | -40 to 80 °C | -40 to 80 °C |
| Module Width | 1 M | 1 M | 1 M |
| Profundidade (D) | 48.77mm | 48.77mm | 48.77mm |
| Altura (H) | 45.2 mm | 45.2 mm | 45.2 mm |
| Largura (W) | 18.03 mm | 18.03 mm | 18.03 mm |

| Número de catálogo | TSF24MDS | TSF120MTDS | TSF240MTDS |
|--------------------|----------|------------|------------|
| Peso unitário | 0.07 kg | 0.07 kg | 0.07 kg |

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE