

# CAPB Cap Nut with Threaded Stud



## CERTIFICATIONS



## CARACTERÍSTICAS

For use with DH Distance Holder and Spacer


## ESPECIFICAÇÕES

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Temperatura:</b>         | 80 °C Max         |
| <b>Acabamento:</b>          | Electrogalvanized |
| <b>Material:</b>            | Aço;Polystyrene   |
| <b>Flammability Rating:</b> | UL® 94HB          |

Table 1/1

| Número de catálogo | Número do artigo | Tamanho da rosca (TS) | Comprimento da rosca (TL) | Altura (H) | Largura (W) | Peso unitário |
|--------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|------------|-------------|---------------|
| CAP-CAPB6          | 560850           | M6                    | 8mm                       | 12 mm      | 14 mm       | 0 kg          |
| CAP-CAPB5          | 560840           | M5                    | 8mm                       | 12 mm      | 14 mm       | 0 kg          |

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

### Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

### APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE