

# DC Fan

Axial fan, 119 mm, with DC input. Replacement part for 1 U fan trays.



## CERTIFICATIONS



## CARACTERISTICAS

Axial 119 mm DC fan, with plug for connection cable

## ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Works With	Largura	Length	Altura	Tensão DC	Fluxo de ar
60713-600	19" Fan Trays	119mm	119mm	32mm	12V	140m³/h
20713-242	19" Fan Trays	119mm	119mm	38mm	48V	184m³/h
20713-241	19" Fan Trays	119mm	119mm	38mm	12V	184m³/h
20713-240	19" Fan Trays	119mm	119mm	38mm	24V	184m³/h
20713-172	19" Fan Trays	119mm	119mm	25.5mm	24V	171m³/h

Table 2/2

Número de catálogo	Noise Level	Power	Max Static Pressure	Temperatura ambiente	Quantidade por embalagem
60713-600	39dB(A)	8W	46Pa	70°C	1
20713-242	42dB(A)	8W	68Pa	70°C	1

Número de catálogo	Noise Level	Power	Max Static Pressure	Temperatura ambiente	Quantidade por embalagem
20713-241	42dB(A)	8W	68Pa	70°C	1
20713-240	42dB(A)	8W	68Pa	70°C	1
20713-172	50.5dB(A)	7W	50.5Pa	70°C	1

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order connection cable and protective grille separately.

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**