

# PropacPRO Case Design Elements

To individualize the PropacPRO case design. The elements will be screwed from the rear side of the die cast frame.



## CERTIFICATIONS



## CARACTERISTICAS

To individualize the case design

Available in 3 forms and two colors

## ESPECIFICAÇÕES

- Material:** Alumínio
- Acabamento:** Anodized
- Works With:** Cases
- Product Type:** Corner Profile
- Família de produtos:** PropacPRO

Table 1/1

Número de catálogo	Rack Width	Tipo	Código de cor	Cor
20850-299	42HP	Rounded	RAL 5007	Brilliant Blue
20850-196	42HP	Triangle	RAL 7035	Light Grey
20850-190	42HP	Squared	RAL 7035	Light Grey
20850-315	42HP	Squared	RAL 5007	Brilliant Blue

Número de catálogo	Rack Width	Tipo	Código de cor	Cor
20850-184	42HP	Rounded	RAL 7035	Light Grey
20850-331	42HP	Triangle	RAL 5007	Brilliant Blue
20850-185	63HP	Rounded	RAL 7035	Light Grey
20850-191	63HP	Squared	RAL 7035	Light Grey
20850-197	63HP	Triangle	RAL 7035	Light Grey
20850-316	63HP	Squared	RAL 5007	Brilliant Blue
20850-332	63HP	Triangle	RAL 5007	Brilliant Blue
20850-300	63HP	Rounded	RAL 5007	Brilliant Blue
20850-192	84HP	Squared	RAL 7035	Light Grey
20850-198	84HP	Triangle	RAL 7035	Light Grey
20850-186	84HP	Rounded	RAL 7035	Light Grey
20850-317	84HP	Squared	RAL 5007	Brilliant Blue
20850-333	84HP	Triangle	RAL 5007	Brilliant Blue
20850-301	84HP	Rounded	RAL 5007	Brilliant Blue

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

---

Size 28 HP and further colors available on request.

Cannot be combined with front hood.

## AVISO

---

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



O nosso forte portfólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**