

# PropacPRO Complete Desktop Case, Shielded



The nVent SCHROFF PropacPRO case provides electronics protection for 19" assemblies such as plug-in units and euroboards. The aluminum die cast frames and profile sidepanels guarantee a robust solution. The case includes EMC shielding as standard.

## CERTIFICATIONS



## CARACTERÍSTICAS

Desktop case, pre-configured in accordance with IEC 60297-3-101 for 19" components

Shielded

Ventilation slots in base plate

Rear panel with vent slots

IP 20 in accordance with IEC 60529

Conforms with DIN EN 62368-1

## ESPECIFICAÇÕES

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Static Load:</b>         | 25kg                    |
| <b>Product Type:</b>        | Case                    |
| <b>Tipo:</b>                | Case for 19" Components |
| <b>Família de produtos:</b> | PropacPRO               |
| <b>EMC Shielding:</b>       | Sim                     |

Table 1/3

| Número de catálogo | Rack Height | Rack Width | Profundidade | Quantidade por embalagem | Usable Height | Usable Width |
|--------------------|-------------|------------|--------------|--------------------------|---------------|--------------|
|--------------------|-------------|------------|--------------|--------------------------|---------------|--------------|

|           |    |      |       |   |         |       |
|-----------|----|------|-------|---|---------|-------|
| 24576-122 | 6U | 84HP | 446mm | 1 | 245.7mm | 432mm |
| 24576-105 | 3U | 42HP | 386mm | 1 | 112.3mm | 219mm |
| 24576-102 | 3U | 28HP | 326mm | 1 | 112.3mm | 148mm |
| 24576-110 | 3U | 84HP | 326mm | 1 | 112.3mm | 432mm |
| 24576-111 | 3U | 84HP | 386mm | 1 | 112.3mm | 432mm |
| 24576-121 | 6U | 84HP | 326mm | 1 | 245.7mm | 432mm |
| 24576-104 | 3U | 42HP | 326mm | 1 | 112.3mm | 219mm |
| 24576-106 | 3U | 63HP | 266mm | 1 | 112.3mm | 326mm |
| 24576-109 | 3U | 84HP | 266mm | 1 | 112.3mm | 432mm |
| 24576-112 | 3U | 84HP | 446mm | 1 | 112.3mm | 432mm |
| 24576-113 | 3U | 84HP | 506mm | 1 | 112.3mm | 432mm |
| 24576-103 | 3U | 42HP | 266mm | 1 | 112.3mm | 219mm |
| 24576-107 | 3U | 63HP | 326mm | 1 | 112.3mm | 326mm |
| 24576-101 | 3U | 28HP | 266mm | 1 | 112.3mm | 148mm |
| 24576-108 | 3U | 63HP | 386mm | 1 | 112.3mm | 326mm |

Table 2/3

| Número de catálogo | Front Frame Construction | Cooling Option | Em conformidade com | Acabamento  | Altura  | Material |
|--------------------|--------------------------|----------------|---------------------|---|---------|----------|
| 24576-122          | Single Piece             | Não            | IEC 60297-3-101     | Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado | 289mm   | Aluminio |
| 24576-105          | Single Piece             | Não            | IEC 60297-3-101     | Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado | 155.5mm | Aluminio |
| 24576-102          | Single Piece             | Não            | IEC 60297-3-101     | Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado | 155.5mm | Aluminio |
| 24576-110          | Single Piece             | Não            | IEC 60297-3-101     | Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado | 155.5mm | Aluminio |

| <b>Número de catálogo</b> | <b>Front Frame Construction</b> | <b>Cooling Option</b> | <b>Em conformidade com</b> | <b>Acabamento</b>   | <b>Altura</b> | <b>Material</b> |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|---|---------------|-----------------|
| 24576-111                 | Single Piece                    | Não                   | IEC 60297-3-101            | Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado | 155.5mm       | Aluminio        |
| 24576-121                 | Single Piece                    | Não                   | IEC 60297-3-101            | Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado | 289mm         | Aluminio        |
| 24576-104                 | Single Piece                    | Não                   | IEC 60297-3-101            | Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado | 155.5mm       | Aluminio        |
| 24576-106                 | Single Piece                    | Não                   | IEC 60297-3-101            | Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado | 155.5mm       | Aluminio        |
| 24576-109                 | Single Piece                    | Não                   | IEC 60297-3-101            | Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado | 155.5mm       | Aluminio        |
| 24576-112                 | Single Piece                    | Não                   | IEC 60297-3-101            | Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado | 155.5mm       | Aluminio        |
| 24576-113                 | Single Piece                    | Não                   | IEC 60297-3-101            | Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado | 155.5mm       | Aluminio        |

| Número de catálogo | Front Frame Construction | Cooling Option | Em conformidade com | Acabamento  | Altura  | Material |
|--------------------|--------------------------|----------------|---------------------|---|---------|----------|
| 24576-103          | Single Piece             | Não            | IEC 60297-3-101     | Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado | 155.5mm | Aluminio |
| 24576-107          | Single Piece             | Não            | IEC 60297-3-101     | Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado | 155.5mm | Aluminio |
| 24576-101          | Single Piece             | Não            | IEC 60297-3-101     | Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado | 155.5mm | Aluminio |
| 24576-108          | Single Piece             | Não            | IEC 60297-3-101     | Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado | 155.5mm | Aluminio |

Table 3/3

| Número de catálogo | Grau de proteção | Largura |
|--------------------|------------------|---------|
| 24576-122          | IP20             | 470.3mm |
| 24576-105          | IP20             | 257mm   |
| 24576-102          | IP20             | 185.9mm |
| 24576-110          | IP20             | 470.3mm |
| 24576-111          | IP20             | 470.3mm |
| 24576-121          | IP20             | 470.3mm |
| 24576-104          | IP20             | 257mm   |
| 24576-106          | IP20             | 363.7mm |
| 24576-109          | IP20             | 470.3mm |
| 24576-112          | IP20             | 470.3mm |
| 24576-113          | IP20             | 470.3mm |
| 24576-103          | IP20             | 257mm   |
| 24576-107          | IP20             | 363.7mm |
| 24576-101          | IP20             | 185.9mm |

| Número de catálogo | Grau de proteção | Largura |
|--------------------|------------------|---------|
| 24576-108          | IP20             | 363.7mm |

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



O nosso forte portfólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**