


# PropacPRO Front Panel, Full Width, Unshielded



The front panel, full width for PropacPRO Case mounts to the frame of the case.

## CERTIFICATIONS



## CARACTERISTICAS

Al panel, 2.0 mm (84 HP 2.5 mm)

## ESPECIFICAÇÕES

<b>Material:</b>	Aluminio
<b>Acabamento:</b>	Anodized
<b>Accessory Type:</b>	Front panel
<b>Product Type:</b>	Front Panel

Table 1/2

Número de catálogo	Rack Height	Rack Width	Quantidade por embalagem	Front Finish	Rear Finish	Treated Edges
20850-136	3U	63HP	1	Anodized	Anodized	Não
20850-158	6U	84HP	1	Anodized	Conductive	Não
20850-129	2U	63HP	1	Anodized	Anodized	Não
20850-135	3U	42HP	1	Anodized	Anodized	Não
20850-142	4U	42HP	1	Anodized	Anodized	Não
20850-143	4U	63HP	1	Anodized	Anodized	Não
20850-130	2U	84HP	1	Anodized	Anodized	Não

Número de catálogo	Rack Height	Rack Width	Quantidade por embalagem	Front Finish	Rear Finish	Treated Edges
20850-144	4U	84HP	1	Anodized	Anodized	Não
20850-134	3U	28HP	1	Anodized	Anodized	Não
20850-128	2U	42HP	1	Anodized	Anodized	Não
20850-137	3U	84HP	1	Anodized	Anodized	Não

Table 2/2

Número de catálogo	Profundidade	Altura	Largura
20850-136	2mm	128.5mm	345.4mm
20850-158	2.5mm	261.8mm	452mm
20850-129	2mm	84mm	345.4mm
20850-135	2mm	128.5mm	238.7mm
20850-142	2mm	172.9mm	238.7mm
20850-143	2mm	172.9mm	345.4mm
20850-130	2.5mm	84mm	452mm
20850-144	2.5mm	172.9mm	452mm
20850-134	2mm	128.5mm	167.6mm
20850-128	2mm	84mm	238.7mm
20850-137	2.5mm	128.5mm	452mm

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**