


# Quick Release Fastener



1/4 rotary lock with defined stop.

## CERTIFICATIONS



## CARACTERÍSTICAS

1/4 rotary lock with defined stop

Identification of locking position due to slot position

Vibration and shake proof

Qty 100 pieces

## ESPECIFICAÇÕES

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| <b>Works With:</b>   | Front Panels                      |
| <b>Product Type:</b> | Hardware Kit                      |
| <b>Acabamento:</b>   | Nickel Plated                     |
| <b>Material:</b>     | Aço; Liga de zinco; Termoplástico |

Table 1/2

| Número de catálogo | Cor         | Quantidade por embalagem | Código de cor | Profundidade | Altura | Largura |
|--------------------|-------------|--------------------------|---------------|--------------|--------|---------|
| 21101-850          | Jet Black   | 100                      | RAL 9005      | 20.6mm       | 6mm    | 7mm     |
| 21101-847          | Pebble Grey | 100                      | RAL 7032      | 16.7mm       | 6mm    | 7mm     |
| 21101-849          | Pebble Grey | 100                      | RAL 7032      | 20.6mm       | 6mm    | 7mm     |

| Número de catálogo | Cor       | Quantidade por embalagem | Código de cor | Profundidade | Altura | Largura |
|--------------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|--------|---------|
| 21101-848          | Jet Black | 100                      | RAL 9005      | 16.7mm       | 6mm    | 7mm     |

Table 2/2

| Número de catálogo | Fastener Type         |
|--------------------|-----------------------|
| 21101-850          | Knurled, Slotted Head |
| 21101-847          | Slotted Head          |
| 21101-849          | Knurled, Slotted Head |
| 21101-848          | Slotted Head          |

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Quick-release fasteners: mounting without threaded inserts.

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



O nosso forte portfólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**