

APX External Vertical Wall Bracket



CARACTERÍSTICAS

Saddle support for C-Profiles and strut

Complete with fixings

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2


Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Channel Type	Strut Type	Altura (H)
APXE23EG	584710	Aço	Electro galvanizado	E2L, E2, E3		114 mm
APXE01EG	584715	Aço	Electro galvanizado	E0L, E0, E1		114 mm
APXE4STRUTEG	584725	Aço	Electro galvanizado	E4	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	144 mm
APXSTRUTS6	584820	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)			A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	144 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Largura (W)	Espessura (T)	A	B	C
APXE23EG	584710	50 mm	5 mm	36 mm	12 mm	19 mm
APXE01EG	584715	50 mm	5 mm	31 mm	12 mm	19 mm
APXE4STRUTEG	584725	70 mm	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm

Número de catálogo	Número do artigo	Largura (W)	Espessura (T)	A	B	C
APXSTRUTS6	584820	70 mm	6 mm	43 mm	12 mm	19 mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

