

# CHN Chain



## CERTIFICATIONS



## CARACTERISTICAS

Round link chain

Conforms to DIN 5685

## ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Length (L)	A	B
CHN13KSP	591410	Aço	Electro galvanizado	100m	22 mm	3.5 mm
CHN13K	386780	Aço	Electro galvanizado	30m	22 mm	3.5 mm
CHN15K	385910	Aço	Electro galvanizado	30m	24 mm	4.5 mm
CHN15KS4	591500	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		30m	24 mm	4.5 mm

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Length (L)	A	B
CHN17KS4	591510	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		30m	26 mm	5.5 mm
CHN17K	385920	Aço	Electrogalvanizado	30m	26 mm	5.5 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	D	Static Load	Certifications
CHN13KSP	591410	2 mm	200N	
CHN13K	386780	2 mm	200N	ITB
CHN15K	385910	2.5 mm	300N	ITB
CHN15KS4	591500	2.5 mm	300N	ITB
CHN17KS4	591510	3 mm	400N	ITB
CHN17K	385920	3 mm	400N	ITB

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

### Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

### APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

