

Heavy Duty Pipe Clamp per DIN 3567, Steel, Plain, 273mm OD, 10" Pipe, 250 DN

NÚMERO DE CATÁLOGO

DIN273PL



CARACTERÍSTICAS

For high static requirements in industrial construction

Suitable for fix point applications

Can be welded onto T-beam to form a sliding element

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 400181

Material: Aço

Acabamento: Plain

Diâmetro externo (OD): 273 mm

Tamanho do tubo: 10"

NB/DN: 250


Tamanho do orifício (HS): 23 mm

Largura (W): 60 mm

Espessura (T): 8 mm

A: 348 mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

