

nVent CADDY EZ Riser, 1 1/4" Pipe

NÚMERO DE CATÁLOGO

EZR0125



The nVent CADDY EZ Riser is a multi-purpose clamp designed to secure and support vertical pipe runs. This unified solution can be installed in several approved orientations and serves as a standard, standoff, or close-quarters riser—effectively functioning as three clamps in one. Ready-to-use out of the box, the nVent CADDY EZ Riser features pre-drilled threaded rod holes for standoff installations and score marks for simple ear removal in spaces where full-sized riser clamps do not fit.

Contractors can enjoy simplified material handling with a multi-functional clamp that allows for various orientations and retains listing even when ears are removed.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Only one tool needed to tighten due to serrated wash-heads

Installs up to 60% faster than standard riser clamps

Integrated second set of bolt holes allow the assembly to adapt from a riser clamp into a stand-off support easily

No need to stock and use separate part families for standard and close-quarter clamps to offer a full range of listed parts

Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 8)

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 179228

Material: Aço

Acabamento: Electrogalvanized

Tamanho do tubo: 1 1/4" Min

Diâmetro externo (OD): 42.2 mm

Tamanho do orifício (HS): 9.9 mm

A: 241.3 mm

B: 152.4 mm

C: 22.2 mm

Static Load: 1100N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Clamp is fitted for steel pipe and should be installed below a coupling or shear lug, with bolts torqued to recommended value.

Use of a socket or driver is recommended for installation.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

