

Heavy-Duty Pipe Clamp 110-118mm, 4" Pipe, DN 100, M10/M12, Electrogalvanized

NÚMERO DE CATÁLOGO

HDN100EG



CERTIFICATIONS

CARACTERÍSTICAS

Fillet welded connector nut has flats to accommodate spanners

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 579055

Nut Included: Sim

Material: Aço

Acabamento: Electrogalvanized

Diâmetro externo (OD): 110 - 118 mm

Tamanho do tubo: 4"

NB/DN: 100

Tamanho da haste (RS): M10;M12

Largura (W): 30 mm

Espessura (T): 3 mm


Diâmetro do parafuso (Sc): 10 mm

Screw Diameter metric (Sc): M10

Comprimento do parafuso (L): 40mm

Static Load: 3500N

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

