

Flat Washer



CARACTERISTICAS

Use under the head of a bolt or nut in order to distribute the fastener load over a wider surface area

ESPECIFICAÇÕES


Em conformidade com: DIN 933

Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Tamanho do orifício (HS)	Diâmetro (Ø)	Espessura (T)
01108S4	592490	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		8.4 mm	16 mm	1.6 mm
01106S4	592480	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		6.4 mm	12 mm	1.6 mm
01108EG	592400	Aço	Electrogalvanized	8.4 mm	16 mm	1.6 mm
01106EG	592390	Aço	Electrogalvanized	6.4 mm	12 mm	1.6 mm
01110HD	592415	Aço	Hot-Dip Galvanized	10.5 mm	21 mm	2 mm
01110S4	592500	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		10.5 mm	20 mm	2 mm

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Tamanho do orifício (HS)	Diâmetro (Ø)	Espessura (T)
01110EG	592410	Aço	Electrogalvanizado	10.5 mm	20 mm	2 mm
01112EG	592420	Aço	Electrogalvanizado	13 mm	24 mm	2.5 mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

