

MTSB Spring Toggle with Nut/Washer



CARACTERISTICAS

Washer, nut and toggle included

For fixing into hollow walls, hollow ceilings and suspended ceilings

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número do artigo | Material | Acabamento | Tamanho da haste (RS) | Length (L) | Diâmetro da broca |
|--------------------|------------------|----------|---------------------|-----------------------|------------|-------------------|
| MTSB4 | 584410 | Aço | Electro galvanizado | 4 | 90mm | 14mm |

Table 2/2


| Número de catálogo | Número do artigo | Ultimate Static Load (F) |
|--------------------|------------------|--------------------------|
| MTSB4 | 584410 | 1750N |

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

The Ultimate Static Load value does not take into account the load-bearing characteristics of the supporting material. The appropriate safety factor is to be added to this load rating.

Spring toggle requires a minimum clearance of 35 mm (1.38") to open when installed.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

