

Vertical Adjustable Coupler



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Provides high-strength joint with SPEEDWAY Cable Ladder profile

Integral hinge allows simple vertical cable ladder joint adjustments

Installs quickly and easily with included hardware

Multiple slots allow for field adjustments

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número do artigo | Material | Acabamento | Ângulo (a) | A | B |
|--------------------|------------------|----------|--------------------|------------|--------|-------|
| CLSW4VACGA | 842030 | Aço | Hot-Dip Galvanized | 0 - 90 ° | 150 mm | 62 mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número do artigo | C |
|--------------------|------------------|------|
| CLSW4VACGA | 842030 | 2 mm |

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

