

Flat Braided Power Shunt, 1,500 mm², 800 mm

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

PBC1500X800



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Ideal for transformer-busduct link

Solid palms can be drilled to fit customer specific designs

Extra flexible power connection and good resistance to vibration

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 564910

Material: Copper

Acabamento: Tinned

Diâmetro do fio: 0.15mm

Corte transversal: 1500mm²

ΔT 30 K: 2300A

ΔT 50 K: 3048A

Length (L): 800mm

A: 125mm

B: 150mm

C: 17.5mm

2 Bar Current Coefficient: 1.32

Peso unitário: 12.6kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

When used in parallel, the two shunts must be spaced with a minimum distance equal to the thickness of the shunt to allow air cooling.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE