

Flat Braided Power Shunt, 200 mm², 500 mm

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

PBC200X500



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Ideal for transformer-busduct link

Solid palms can be drilled to fit customer specific designs

Extra flexible power connection and good resistance to vibration

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 564250

Material: Copper

Acabamento: Tinned

Diâmetro do fio: 0.15mm

Corte transversal: 200mm²

ΔT 30 K: 550A

ΔT 50 K: 729A

Length (L): 500mm

A: 55mm

B: 50mm

C: 9mm


2 Bar Current Coefficient: 1.72

Peso unitário: 1.2kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

When used in parallel, the two shunts must be spaced with a minimum distance equal to the thickness of the shunt to allow air cooling.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE