


Varistar CP Cabinet Frame, 47 U, 2200H, 600W, 1000D

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

20630-114



Varistar CP welded frame is available for static load requirements and can be integrated with 19", ETSI or mounting plate. Additionally, castors can be added to the frame if needed.

However, if you require castors for your application, you might want to consider a mobile frame that already includes castors.

CARACTERÍSTICAS

Welded, finish powder-coated, black gray, RAL 7021

St, 1.5 mm, zinc-plated, with central GND/grounding point

Static load-carrying capacity max. 1600 kg

Please order adjustable feet separately

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Rack Height: 47U

Altura: 2200mm

Largura: 600mm

Profundidade: 1000mm

Quantidade por embalagem: 1

Cor: Black Grey

Código de cor: RAL 7021

Em conformidade com: IEC 61587-1; IEC 61587-3

Frame Material: Aço

Material: Aço

Família de produtos: Varistar CP

Product Type: Cabinet/Rack Frame

Static Load: 1600kg

Tipo: Standard

Works With: Varistar CP

Net Weight: 40.678kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Castor can be added to the frame. If you will need a castor for your application, you can order a mobile frame which include castors.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE