

Basic PDU, EB0450, 400 VAC, 3-PH, 16 A

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

EB0450



Modular, compact PDU. Ultra-Low Profile Design

CARACTERÍSTICAS

Enlogic Basic Power Distribution Units enable power in Cabinets as well as Open Frame Racks and Wall-Mount enclosures

Input Voltage 400 VAC, 3-phase

C13 and C19 outlets

1RU aluminum profile

Adjustable Toolless Mounting

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Família de produtos: Enlogic

Tipo: Basic PDU

Product Type: Socket Strip

Tipo de soquete: (21) C13/C19

Socket Quantity: 42

Cor: Black

Circuit Breaker: No Circuit Breaker

Switched Outlets: Não

Circuit Breaker Quantity: 0

Power Rating: 11.5 kVA North America; 11.0 kVA International

Input Cable Length: 1.8m

Input Cable Location: Top Feed

Input Voltage: 380 – 415V

Phase: 3 PH

Tensão nominal: 415V

Max Power Input: 11.5 / 11.0 kVA

On/Off Switch Included: Não

Amperage (Derated Amperage): 20 A (16 A) North America; 16 A International

Output Voltage: 208 – 230VAC

Rack Units: 0U

Plug Type: IEC 60309 520P6/516P6

Metering Type: None

Removable Input Cable: Não

Material: Aço

Acabamento: Pintura electrostática com Acabamento Texturado

Altura: 1490mm

Largura: 56mm

Profundidade: 55mm

Peso: 9.5kg

Quantidade por embalagem: 1

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order bracket for vertical mounting separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE