


MI PDU, 2U, 60A(48A), 208V, 3P Delta, 9 CB, (18)4-in-1

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

EN1962



The Advantage Series Input Metered PDU family offers energy metering with advanced power and environmental monitoring options. Comprehensive monitoring at both the input phase and circuit breaker levels offers advanced alerts of potential overloads. Billing-grade metering provides accurate power consumption data for energy use optimization. The hot-swappable network management controller features Gigabit and redundant ethernet communication with advanced support for external environmental sensors and rack security access solutions.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Família de produtos: Enlogic

Product Type: Socket Strip

Tipo de soquete: (18) C13/C15/C19/C21

Cor: Black

Switched Outlets: Não

Circuit Breaker: 20 A

Length: 87mm

Power Rating: 17.3 kVA

Circuit Breaker Quantity: 9

Input Voltage: 208V

Phase: 3 PH Delta

Number of Poles: 2

Output Voltage: 208VAC

Tensão nominal: 208V

Plug Type: IEC 60309 460P9 (IP44)

Removable Input Cable: Não

Amperage (Derated Amperage): 60 A (48 A)

Acabamento: Pintura electrostática com Acabamento Texturado

Rack Units: 2U

Material: Aço

Tipo: Intelligent PDU

Altura: 87mm

Largura: 444mm

Profundidade: 269mm

Peso: 8kg

Quantidade por embalagem: 1

Input Cable Length: 1.8m

Interrupt Rating: 10kAIC

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

43 mm L x 444 mm W x 269 mm D, (269 mm D at CB)

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE