

WLock Cord C19/C20, 1.2 m, Blue, 75 pcs

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

EP1920B48X75



Secure dual W-Lock power cords provide enhanced cord retention between both the PDU and IT equipment. Both connections require deliberate action in order to release the locking buttons to prevent accidental detachment of power connections. Cords function with any corresponding standard IEC receptacle, but locking feature requires compatible W-lock or V-lock outlets

CARACTERÍSTICAS

Secure dual locking power cords

The IEC C14/C20 plug will lock into any RackPower PDU

The universal locking IEC connector will securely lock into any standard C14/C20 power inlet

Both connections require deliberate action in order to release the locking buttons and disconnect power

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Product Type: Cable

Família de produtos: Enlogic

Tipo: Cable

Works With: RackPower

Length: 1200mm

Cor: Blue

Altura: 270mm

Input Cable Length: 1.176m

Quantidade por embalagem: 75

Plug Type: C19/C20

Removable Input Cable: Não

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE