

# Varistar CP Mobile Frame

## Data Solutions



Varistar welded steel frame for static load requirements. For 19", ETSI or mounting plate integration. For mobile applications.

### CARACTERISTICAS

Welded, finish powder-coated, black gray, RAL 7021

### ESPECIFICAÇÕES

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>Dynamic Load:</b> | 1000kg             |
| <b>Static Load:</b>  | 1600kg             |
| <b>Product Type:</b> | Cabinet/Rack Frame |
| <b>Material:</b>     | Aço                |

Table 1/2

| Número de catálogo | Rack Height | Altura | Largura | Profundidade | Quantidade por embalagem | Cor        |
|--------------------|-------------|--------|---------|--------------|--------------------------|------------|
| 20630-206          | 29U         | 1400mm | 600mm   | 1000mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-235          | 42U         | 2000mm | 800mm   | 900mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-234          | 42U         | 2000mm | 800mm   | 800mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-248          | 47U         | 2200mm | 800mm   | 1000mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-205          | 29U         | 1400mm | 600mm   | 900mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-233          | 42U         | 2000mm | 800mm   | 600mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-232          | 42U         | 2000mm | 600mm   | 1200mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-249          | 47U         | 2200mm | 800mm   | 1100mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-196          | 24U         | 1200mm | 600mm   | 1000mm       | 1                        | Black Grey |

| Número de catálogo | Rack Height | Altura | Largura | Profundidade | Quantidade por embalagem | Cor        |
|--------------------|-------------|--------|---------|--------------|--------------------------|------------|
| 20630-231          | 42U         | 2000mm | 600mm   | 1100mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-204          | 29U         | 1400mm | 600mm   | 800mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-230          | 42U         | 2000mm | 600mm   | 1000mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-229          | 42U         | 2000mm | 600mm   | 900mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-250          | 47U         | 2200mm | 800mm   | 1200mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-207          | 29U         | 1400mm | 800mm   | 600mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-227          | 42U         | 2000mm | 600mm   | 600mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-208          | 29U         | 1400mm | 800mm   | 800mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-251          | 52U         | 2450mm | 600mm   | 1000mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-226          | 38U         | 1800mm | 800mm   | 1000mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-246          | 47U         | 2200mm | 800mm   | 800mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-244          | 47U         | 2200mm | 600mm   | 1200mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-200          | 24U         | 1200mm | 800mm   | 800mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-243          | 47U         | 2200mm | 600mm   | 1100mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-201          | 24U         | 1200mm | 800mm   | 900mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-245          | 47U         | 2200mm | 800mm   | 600mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-242          | 47U         | 2200mm | 600mm   | 1000mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-241          | 47U         | 2200mm | 600mm   | 900mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-202          | 24U         | 1200mm | 800mm   | 1000mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-228          | 42U         | 2000mm | 600mm   | 800mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-240          | 47U         | 2200mm | 600mm   | 800mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-239          | 47U         | 2200mm | 600mm   | 600mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-238          | 42U         | 2000mm | 800mm   | 1200mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-203          | 29U         | 1400mm | 600mm   | 600mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-199          | 24U         | 1200mm | 800mm   | 600mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-237          | 42U         | 2000mm | 800mm   | 1100mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-236          | 42U         | 2000mm | 800mm   | 1000mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-247          | 47U         | 2200mm | 800mm   | 900mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-195          | 24U         | 1200mm | 600mm   | 900mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-214          | 33U         | 1600mm | 600mm   | 1000mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-193          | 24U         | 1200mm | 600mm   | 600mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-215          | 33U         | 1600mm | 800mm   | 600mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-256          | 52U         | 2450mm | 800mm   | 1200mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-213          | 33U         | 1600mm | 600mm   | 900mm        | 1                        | Black Grey |

| Número de catálogo | Rack Height | Altura | Largura | Profundidade | Quantidade por embalagem | Cor        |
|--------------------|-------------|--------|---------|--------------|--------------------------|------------|
| 20630-216          | 33U         | 1600mm | 800mm   | 800mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-255          | 52U         | 2450mm | 800mm   | 1100mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-217          | 33U         | 1600mm | 800mm   | 900mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-212          | 33U         | 1600mm | 600mm   | 800mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-254          | 52U         | 2450mm | 800mm   | 1000mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-218          | 33U         | 1600mm | 800mm   | 1000mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-194          | 24U         | 1200mm | 600mm   | 800mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-219          | 38U         | 1800mm | 600mm   | 600mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-211          | 33U         | 1600mm | 600mm   | 600mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-220          | 38U         | 1800mm | 600mm   | 800mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-221          | 38U         | 1800mm | 600mm   | 900mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-225          | 38U         | 1800mm | 800mm   | 900mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-253          | 52U         | 2450mm | 600mm   | 1200mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-222          | 38U         | 1800mm | 600mm   | 1000mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-210          | 29U         | 1400mm | 800mm   | 1000mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-209          | 29U         | 1400mm | 800mm   | 900mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-224          | 38U         | 1800mm | 800mm   | 800mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-252          | 52U         | 2450mm | 600mm   | 1100mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-223          | 38U         | 1800mm | 800mm   | 600mm        | 1                        | Black Grey |

Table 2/2

| Número de catálogo | Código de cor | Em conformidade com      | Frame Material | Tipo   | Works With  |
|--------------------|---------------|--------------------------|----------------|--------|-------------|
| 20630-206          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-235          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-234          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-248          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-205          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-233          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-232          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |

| Número de catálogo | Código de cor | Em conformidade com      | Frame Material | Tipo   | Works With  |
|--------------------|---------------|--------------------------|----------------|--------|-------------|
| 20630-249          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-196          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-231          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-204          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-230          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-229          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-250          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-207          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-227          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-208          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-251          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-226          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-246          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-244          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-200          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-243          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-201          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-245          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-242          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-241          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |

| Número de catálogo | Código de cor | Em conformidade com      | Frame Material | Tipo   | Works With  |
|--------------------|---------------|--------------------------|----------------|--------|-------------|
| 20630-202          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-228          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-240          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-239          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-238          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-203          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-199          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-237          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-236          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-247          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-195          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-214          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-193          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-215          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-256          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-213          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-216          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-255          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-217          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-212          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |

| Número de catálogo | Código de cor | Em conformidade com      | Frame Material | Tipo   | Works With  |
|--------------------|---------------|--------------------------|----------------|--------|-------------|
| 20630-254          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-218          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-194          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-219          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-211          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-220          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-221          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-225          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-253          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-222          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-210          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-209          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-224          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-252          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |
| 20630-223          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Mobile | Varistar CP |

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**