

# CABS Module Kit



## CERTIFICATIONS



## CARACTERÍSTICAS

Modules provide flexibility to select distance between phases and supports

Installs quickly and easily

Halogen free insulators

RoHS compliant

## ESPECIFICAÇÕES

<b>Typical Application Current Rating:</b>	400 - 4500 A
<b>Max Working Voltage, IEC (Ui):</b>	1000;1500
<b>Temperatura de trabalho:</b>	-40 to 130 °C
<b>Acabamento:</b>	Electrogalvanized
<b>Material:</b>	Aço;Glass Fibre Reinforced Polyamide
<b>Em conformidade com:</b>	IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)
<b>Flammability Rating:</b>	UL® 94V-0

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Busbars per Phase	Largura do barramento	Busbar Thickness	Profundidade (D)	Largura (W)
--------------------	------------------	-------------------	-----------------------	------------------	------------------	-------------

CABS4-5T-MOD	549370	1 - 4	30 - 125 mm	5 mm	39mm	75 mm
CABS2-10T-MOD	549380	1 - 2	30 - 120 mm	10 mm	39mm	75 mm
CABS3-10T-MOD	549390	1 - 3	30 - 120 mm	10 mm	39mm	100 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Peso unitário
CABS4-5T-MOD	549370	0.39 kg
CABS2-10T-MOD	549380	0.37 kg
CABS3-10T-MOD	549390	0.45 kg

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

CABS modules must be installed on CABS-APP Aluminium Profile.

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

**América do Norte**

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

**Europa**

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

**Europa**

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

**APAC**

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**