

# Máquina de corte, NC-CUT

Cortador de condutas de cabo e de calhas DIN



## CARACTERISTICAS

**Descrição:** A máquina semiautomatizada NC-CUT otimiza o corte de condutas de cabos e de calhas DIN para aumentar a sua produtividade laboral e minimizar o desperdício de corte. O software da máquina importa o esquema do painel criado, gera uma lista de corte simplificada e orienta o operador ao longo de todo o processo. O batente motorizado elimina as medições manuais e evita potenciais erros humanos. Adequado para produção única produção em série ou pré-fabrico para utilização futura.

**Interface homem-máquina:** Solução de funcionamento moderno com ecrã tátil de 19", teclado com trackball e PC com sistema operativo Windows 10 de 64 bits.

**Impressora:** As etiquetas são impressas para identificar cada peça produzida e garantir uma montagem rápida e fiável do painel.

**Material maquinável:** Condutores de cabo com uma largura de até 125 mm. Calhas DIN NS 15, NS 35/7,5 e NS 35/15 (em conformidade com EN 60 715). Barramentos NLS-CU 3/10. O comprimento de corte de condutas de cabo, calhas DIN e barramentos está limitado entre os 140 mm e os 2200 mm.

**Precisão:** Corte preciso com 0.5 mm de tolerância.

**Software da máquina:** Software incluído para uma programação intuitiva.

**Interface:** Projetos gerados com quase todos os sistemas CAD e E-planning disponíveis no mercado e que podem ser processados diretamente no software da máquina utilizando ficheiros .CSV ou .TXT com a lista de peças que podem ser importadas diretamente no software da máquina.

**Tensão nominal:** 240 V, 1~, 50 Hz.

**Corrente nominal:** 8 / 16 A.

## ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Material	Acabamento	Cor
NCCUT2000	1000mm	4215mm	900mm	Aço Macio	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Black, Vermelho

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**