


Porta interior, UID



Os mostradores e indicadores podem ser montados numa superfície dentro do armário enquanto cobrem outros componentes e evitam o acesso não autorizado.

CARACTERISTICAS

Descrição: Para controladores, equipamento de medição, sinalizadores, etc. As dobradiças podem ser montadas de forma a abrir à direita ou à esquerda. Fechadura DIN de 3 mm. Distância entre o UID e a porta do armário: 48 mm.

Material: Poliéster reforçado com fibra de vidro.

Acabamento: RAL 7035.

Protecção: IP 20.

Fornecimento: 1 peça com material de montagem.

A plain door to be mounted inside a wall mounted enclosure

Additional mounting surface providing two levels of access

Non authorized personnel have access to the controls on the inner door only

This accessory is often used in enclosures with glazed door

ESPECIFICAÇÕES

Material:	Glass Fiber Reinforced Polymer
Cor:	Light Gray
Código de cor:	RAL 7035
Acabamento:	Smooth Matte

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Largura
UID5075	500mm	750mm
UID5050	500mm	500mm
UID10050	1000mm	500mm
UID7550	750mm	500mm
UID7575	750mm	750mm
UID10075	1000mm	750mm

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE