

## Barra de Interligação, FMB



Esta barra de ligação liga mecanicamente um atuador de sistema ao kit de interligados da porta secundária, permitindo que esta seja aberta apenas quando a porta principal é aberta primeiro.

### CARACTERISTICAS

Descrição: Para armários MCF/MCS. Interliga mecânicamente as portas escravas à porta principal. O comprimento do eixo corresponde à largura da porta do armário.

Material: Aço zincado.

Quantidade por embalagem: 5 peças com material de montagem.

## ESPECIFICAÇÕES

**Espessura:** 3mm  
**Material:** Aço Macio  
**Acabamento:** Chapa de Aço Zincada

Table 1/1

| Número de catálogo | Altura | Largura | Profundidade | Material do gabinete | Família de produtos |
|--------------------|--------|---------|--------------|----------------------|---------------------|
| FMB1000            | 17mm   | 860mm   | 17mm         | Aço Macio            | Free-Standing       |
| FMB800             | 17mm   | 660mm   | 17mm         | Aço Macio            | Free-Standing       |
| FMB600             | 17mm   | 460mm   | 17mm         | Aço Macio            | Free-Standing       |
| FMB1200            | 17mm   | 1060mm  | 17mm         | Aço Macio            | Free-Standing       |

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte**