

# P14 Position Coupler, Male and Nut Only, Worldwide Design, 28 mm, #9, 30M

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**EL28P14LMN**



Used in segmental pour and closure pour applications. Male and female components are sold separately.

## CARACTERÍSTICAS

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction

## CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Material: Aço

Acabamento: Plain

Coupler Adjustment: Standard

Tamanho da viga de reforço, metric: 28 mm

Tamanho da viga de reforço, EUA: #9

Tamanho da viga de reforço, Canadá: 30M

Diâmetro (Ø): 40 mm

Length (L): 124mm

A: 81 mm

Bar Depth (BD): 42mm

Tamanho da rosca (TS): M37


Peso unitário: 0.99 kg

Quantidade por embalagem: 18

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221  
Opção 1 – Apoio ao cliente  
Opção 2 – Assistência  
técnica

### Europa

Países Baixos:  
+31 800-0200135  
França:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:  
800 1890272  
Outros países:  
+31 13 5835404

### APAC

Xangai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**