

# CompacPRO Front Panel

The front panel for the CompacPRO Cases is bolted to the front frame of the case.



## CERTIFICATIONS



## CARACTERISTICAS

The front panel is bolted to the front frame of the enclosure

## ESPECIFICAÇÕES

<b>Material:</b>	Aluminio
<b>Acabamento:</b>	Anodized
<b>Accessory Type:</b>	Front panel
<b>Product Type:</b>	Front Panel

Table 1/2

Número de catálogo	Rack Height	Rack Width	Profundidade	Quantidade por embalagem	Front Finish	Rear Finish
30823-227	4U	63HP	3mm	1	Anodized	Anodized
30823-209	2U	42HP	3mm	1	Anodized	Anodized
30823-224	3U	63HP	3mm	1	Anodized	Anodized
30823-284	6U	84HP	3mm	1	Anodized	Anodized
30823-254	3U	28HP	3mm	1	Anodized	Anodized
30823-272	4U	84HP	3mm	1	Anodized	Anodized

Número de catálogo	Rack Height	Rack Width	Profundidade	Quantidade por embalagem	Front Finish	Rear Finish
30823-269	4U	42HP	3mm	1	Anodized	Anodized
30823-257	3U	42HP	3mm	1	Anodized	Anodized
30823-260	3U	84HP	3mm	1	Anodized	Anodized
30823-215	2U	84HP	3mm	1	Anodized	Anodized
30823-230	6U	63HP	3mm	1	Anodized	Anodized

Table 2/2

Número de catálogo	Treated Edges	EMC Shielding	Altura	Largura
30823-227	Não	Não	172.9mm	345.4mm
30823-209	Não	Não	84mm	238.7mm
30823-224	Não	Não	128.4mm	345.4mm
30823-284	Não	Não	261.8mm	452.1mm
30823-254	Não	Não	128.4mm	167.5mm
30823-272	Não	Não	172.9mm	452.1mm
30823-269	Não	Não	172.9mm	238.7mm
30823-257	Não	Não	128.4mm	238.7mm
30823-260	Não	Não	128.4mm	452.1mm
30823-215	Não	Não	84mm	452.1mm
30823-230	Não	Não	261.8mm	345.4mm

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Assembly Kit to fix one rear and one front panel is included with the case.

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



O nosso forte portfólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**