


Countersunk Screw



Countersunk screws are used for numerous mounting options in a subrack or desktop case.

CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Countersunk screw

ESPECIFICAÇÕES

Product Type: Screw

Table 1/2

| Número de catálogo | Length | Material | Acabamento | Quantidade por embalagem | Tamanho da rosca | Altura |
|--------------------|--------|----------|----------------------|--------------------------|------------------|--------|
| 24560-139 | 5mm | Aço | Chapa de Aço Zincada | 100 | M4 | |
| 24560-183 | 12mm | Aço | Chapa de Aço Zincada | 100 | M5 | |
| 24560-182 | 12mm | Aço | Chapa de Aço Zincada | 4 | M5 | |
| 24560-145 | 14mm | Aço | Chapa de Aço Zincada | 100 | M4 | |
| 24560-164 | 8mm | Aço | Nickel Plated | 100 | M2.5 | 4.7mm |
| 24560-158 | 7.7mm | Aço | Chapa de Aço Zincada | 100 | M2.5 | |

| Número de catálogo | Length | Material | Acabamento | Quantidade por embalagem | Tamanho da rosca | Altura |
|--------------------|--------|----------|----------------------|--------------------------|------------------|--------|
| 21100-542 | 8mm | Aço | Nickel Plated | 100 | M3 | |
| 21100-429 | 8mm | Aço | Nickel Plated | 100 | M2.5 | |
| 21100-649 | 10mm | Aço | Chapa de Aço Zincada | 100 | M2.5 | |
| 21100-500 | 10mm | Aço | Nickel Plated | 100 | M2.5 | |
| 21100-507 | 12mm | Aço | Nickel Plated | 100 | M2.5 | |

Table 2/2

| Número de catálogo | Tipo | Largura | Works With | Thread Type | Torque |
|--------------------|-------------------|---------|--------------|-------------|--------|
| 24560-139 | Countersunk Screw | | Front Panels | | 1.3N·m |
| 24560-183 | Countersunk Screw | | Front Panels | | 2.4N·m |
| 24560-182 | Countersunk Screw | | Front Panels | | 2.4N·m |
| 24560-145 | Countersunk Screw | | Front Panels | | 2.4N·m |
| 24560-164 | Countersunk Screw | 4.7mm | Front Panels | Metric | |
| 24560-158 | Countersunk Screw | | Front Panels | | |
| 21100-542 | Screw | | Front Panels | | |
| 21100-429 | Screw | | Front Panels | | |
| 21100-649 | Screw | | Front Panels | | |
| 21100-500 | Screw | | Front Panels | | |
| 21100-507 | Screw | | Front Panels | | |

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE