


DIN Rail

A DIN rail is a standard metal rail widely used for mounting circuit breakers and industrial control equipment inside equipment racks.



CARACTERÍSTICAS

Pre-Cut Lengths and with Perforations

Steel with electrogalvanized finishing

Comply with: EN 60715 Standards

ESPECIFICAÇÕES

Product Type: DIN Rail

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Altura	Length	Acabamento	Quantidade por embalagem	Profundidade
20118-879	Aço	35mm	175mm	Chapa de Aço Zincada	4	7.5mm
20118-874	Aço	35mm	275mm	Chapa de Aço Zincada	4	15mm
20118-872	Aço	35mm	125mm	Chapa de Aço Zincada	4	15mm
20118-883	Aço	35mm	575mm	Chapa de Aço Zincada	4	7.5mm
20118-875	Aço	35mm	375mm	Chapa de Aço Zincada	4	15mm
20118-878	Aço	35mm	125mm	Chapa de Aço Zincada	4	7.5mm
20118-880	Aço	35mm	275mm	Chapa de Aço Zincada	4	7.5mm

Número de catálogo	Material	Altura	Length	Acabamento	Quantidade por embalagem	Profundidade
20118-877	Aço	35mm	575mm	Chapa de Aço Zincada	4	15mm
20118-882	Aço	35mm	475mm	Chapa de Aço Zincada	4	7.5mm
20118-873	Aço	35mm	175mm	Chapa de Aço Zincada	4	15mm
20118-881	Aço	35mm	375mm	Chapa de Aço Zincada	4	7.5mm
20118-876	Aço	35mm	475mm	Chapa de Aço Zincada	4	15mm
20118-893	Aço	35mm	375mm	Chapa de Aço Zincada	10	7.5mm
20118-892	Aço	35mm	275mm	Chapa de Aço Zincada	10	7.5mm
20118-891	Aço	35mm	175mm	Chapa de Aço Zincada	10	7.5mm
20118-890	Aço	35mm	125mm	Chapa de Aço Zincada	10	7.5mm
20118-895	Aço	35mm	575mm	Chapa de Aço Zincada	10	7.5mm
20118-894	Aço	35mm	475mm	Chapa de Aço Zincada	10	7.5mm
20118-889	Aço	35mm	575mm	Chapa de Aço Zincada	10	15mm
20118-887	Aço	35mm	375mm	Chapa de Aço Zincada	10	15mm
20118-885	Aço	35mm	175mm	Chapa de Aço Zincada	10	15mm
20118-886	Aço	35mm	275mm	Chapa de Aço Zincada	10	15mm
20118-884	Aço	35mm	125mm	Chapa de Aço Zincada	10	15mm
20118-888	Aço	35mm	475mm	Chapa de Aço Zincada	10	15mm

Table 2/2

Número de catálogo	Largura
20118-879	175mm
20118-874	275mm
20118-872	125mm

Número de catálogo	Largura
20118-883	575mm
20118-875	375mm
20118-878	125mm
20118-880	275mm
20118-877	575mm
20118-882	475mm
20118-873	175mm
20118-881	375mm
20118-876	475mm
20118-893	375mm
20118-892	275mm
20118-891	175mm
20118-890	125mm
20118-895	575mm
20118-894	475mm
20118-889	575mm
20118-887	375mm
20118-885	175mm
20118-886	275mm
20118-884	125mm
20118-888	475mm

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE