


Rear Panel for RatiopacPRO/PropacPRO, Perforated, Retrofit Shielding, Textile, 6 U, 42 HP

NÚMERO DE CATÁLOGO

20848-641



The perforated rear panel, Al, 2.5 mm is unshielded. The rear side is conductive.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Rear panel, Al, 2.5 mm, front: anodized, rear: conductive; unshielded

Enables mounting on horizontal rails

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Rack Height: 6U

Rack Width: 42HP

Quantidade por embalagem: 1

Acabamento: Anodized; Passivated

Altura: 256mm

Material: Alumínio

Família de produtos: RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR

Product Type: Side Panel

Tipo: Rear Panel

Largura: 213mm

Works With: Cases

Gross Weight: 0.399kg

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE