


Collar Screw, Torx8 / Slotted, M2.5x12.3 mm, Steel Nickel Plated, 100 pcs

NÚMERO DE CATÁLOGO

21101-976



A collar screws enable front panel fixing onto a subrack, case or a system.

CARACTERÍSTICAS

The collar screws enable front panel fixing onto a subrack, case or a system

Collar screw Torx 8 / slotted

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Product Type: Screw

Tipo: Screw

Works With: Front Panels

Quantidade por embalagem: 100

Tamanho da rosca: M2.5

Length: 12.3mm

Material: Aço

Acabamento: Nickel Plated

Net Weight: 0.05kg

Torque: 0.3N·m

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Enable the mounting of front panels when using threaded inserts.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE