

# Rack Safety Plus, 3 U, 208 / 240 V AC

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**21272-003**



## CARACTERÍSTICAS

19", 3 U Power Distribution Unit with Emergency Stop function

Supplies AC mains power to electrical or electronic devices as a central power switch

208 V phase to phase or phase to neutral or 240 V phase to phase mains input

AC outputs with different connector types, switched by ON/OFF switch

Permanent AC Outputs (Service)

All outputs are protected by circuit breakers

The emergency stop function meets the requirements of EN 60947-5-1 and EN 60204-1 and is vandalism-proof

An additional external emergency stop push button can be connected to the system

UL pending

## CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Product Type: Power Distributor

Works With: Varistar CP; Novastar

Function: Emergency Stop

Tensão de entrada AC: 208 – 240V

Número de fases: 1

EMC Filter: Não

Surge Arrester: Não

Inrush Current Limiter: Não

Residual Current Device: Não

Circuit Breaker Cover: Não

Rack Height: 3U

Tipo de soquete: IEC C13 lockable

Accessory Type: Power distribution accessories

Quantidade por embalagem: 1

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

For exact configuration of optional features and example configuration please refer to the item(s) delivered table.

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



O nosso forte portfólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**