

# Guide Rail With Coding for CompactPCI/ VME64x, PC



New generation of Wih Coding type guide rails for PCBs or plug-in units. Forms a reliable interface between the subrack mechanics and the sub-assemblies. With the optimized design and the new high quality plastic material not just the stability was significantly increased, but also the fire safety properties improved. Which means the material ensures a low flammability, low smoke toxicity and density and fulfills the EN 45545-2 (Fire Safety in Railway Vehicle) requirements sets R22, R23 and R24 with the

## CERTIFICATIONS



## CARACTERÍSTICAS

NEW generation with coding type plastic guide rails for reliable retention of PCBs or plug-in units

Significantly increased stability, due to a optimized design and high quality material (PC)

Improved fire safety properties, fulfills EN 45545-2 requirement sets R22, R23 and R24 with HL3

"Halogen-Free", according to IEC 61249-2-21

Can be clipped into horizontal rails (Al extrusion) or into 1.5 mm thick plates

Can be bolted to the horizontal rails Type H and R for higher shock and vibration requirements

Optional ESD clip for an conductive contact between PCB and horizontal rail available

Storage temperature: from -40 °C ... 130 °C

## ESPECIFICAÇÕES

<b>Works With:</b>	Subracks; Cases; 19" Chassis; Systems
<b>Tipo:</b>	Coding
<b>Família de produtos:</b>	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
<b>Product Type:</b>	Guide Rail

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Cor	Quantidade por embalagem	Board Depth	Groove Width	Em conformidade com
64568-110	Fiber-Reinforced Plastic, Alumínio	Grey, Silver	1	160mm	2.5	EN 45545-2
64568-085	Fiber-Reinforced Plastic	Vermelho	1	70mm	2	EN 45545-2
64568-112	Fiber-Reinforced Plastic, Alumínio	Grey, Silver	1	220mm	2.5	EN 45545-2
64568-111	Fiber-Reinforced Plastic, Alumínio	Vermelho, Silver	1	220mm	2.5	EN 45545-2
64568-086	Fiber-Reinforced Plastic	Grey	1	70mm	2	EN 45545-2
64568-109	Fiber-Reinforced Plastic, Alumínio	Vermelho, Silver	1	160mm	2.5	EN 45545-2
64568-091	Fiber-Reinforced Plastic	Vermelho	1	220mm	2	EN 45545-2
64568-090	Fiber-Reinforced Plastic	Grey	1	160mm	2	EN 45545-2
64568-092	Fiber-Reinforced Plastic	Grey	1	220mm	2	EN 45545-2
64568-089	Fiber-Reinforced Plastic	Vermelho	1	160mm	2	EN 45545-2
24568-360	Fiber-Reinforced Plastic	Grey	10	70mm	2	EN 45545-2
24568-358	Fiber-Reinforced Plastic	Grey	10	160mm	2	EN 45545-2
24568-357	Fiber-Reinforced Plastic	Vermelho	10	70mm	2	EN 45545-2

Número de catálogo	Material	Cor	Quantidade por embalagem	Board Depth	Groove Width	Em conformidade com
24568-356	Fiber-Reinforced Plastic	Vermelho	10	160mm	2	EN 45545-2
24568-332	Fiber-Reinforced Plastic, Alumínio	Vermelho, Silver	10	340mm	2.5	EN 45545-2
24568-331	Fiber-Reinforced Plastic, Alumínio	Vermelho, Silver	10	280mm	2.5	EN 45545-2
24568-341	Fiber-Reinforced Plastic, Alumínio	Grey, Silver	10	280mm	2.5	EN 45545-2
24568-342	Fiber-Reinforced Plastic, Alumínio	Grey, Silver	10	340mm	2.5	EN 45545-2

Table 2/2

Número de catálogo	Acabamento
64568-110	
64568-085	
64568-112	
64568-111	
64568-086	
64568-109	
64568-091	
64568-090	
64568-092	
64568-089	
24568-360	
24568-358	
24568-357	
24568-356	
24568-332	Anodized
24568-331	Anodized
24568-341	Anodized

Número de catálogo	Acabamento
24568-342	

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**