

Plug-In Units Front Panel for Handle Form 1



Flat front panel. Enables the assembly of form 1 trapezoid form extraction handle. The front panel can be shielded with a textile gasket.

CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Front panel, unshielded

Front panel, Al, 2.5 mm, front anodized, rear conductive

ESPECIFICAÇÕES

Material:	Aluminio
Acabamento:	Anodized; Passivated
Accessory Type:	Front panel
Product Type:	Front Panel
Tipo:	Front Panel with Handle (PIU)

Table 1/3

Número de catálogo	Rack Height	Rack Width	Quantidade por embalagem	Tipo de alça	Instalação	Front Finish
30847-670	6U	8HP	1	Trapezoid, Type 1	Screw-on Front	Anodized
30847-660	3U	5HP	1	Trapezoid, Type 1	Screw-on Front	Anodized

Número de catálogo	Rack Height	Rack Width	Quantidade por embalagem	Tipo de alça	Instalação	Front Finish
30847-667	6U	5HP	1	Trapezoid, Type 1	Screw-on Front	Anodized
30847-668	6U	6HP	1	Trapezoid, Type 1	Screw-on Front	Anodized
30847-666	6U	4HP	1	Trapezoid, Type 1	Screw-on Front	Anodized
30847-669	6U	7HP	1	Trapezoid, Type 1	Screw-on Front	Anodized
30847-665	3U	12HP	1	Trapezoid, Type 1	Screw-on Front	Anodized
30847-664	3U	10HP	1	Trapezoid, Type 1	Screw-on Front	Anodized
30847-671	6U	10HP	1	Trapezoid, Type 1	Screw-on Front	Anodized
30847-663	3U	8HP	1	Trapezoid, Type 1	Screw-on Front	Anodized
30847-672	6U	12HP	1	Trapezoid, Type 1	Screw-on Front	Anodized
30847-661	3U	6HP	1	Trapezoid, Type 1	Screw-on Front	Anodized
30847-659	3U	4HP	1	Trapezoid, Type 1	Screw-on Front	Anodized
30847-662	3U	7HP	1	Trapezoid, Type 1	Screw-on Front	Anodized

Table 2/3

Número de catálogo	Rear Finish	Treated Edges	Em conformidade com	Profundidade (D)	EMC Shielding	Altura (H)
30847-670	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Não	261.8mm
30847-660	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Não	128.4mm
30847-667	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Não	261.8mm
30847-668	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Não	261.8mm

Número de catálogo	Rear Finish	Treated Edges	Em conformidade com	Profundidade (D)	EMC Shielding	Altura (H)
30847-666	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Não	261.8mm
30847-669	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Não	261.8mm
30847-665	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Não	128.4mm
30847-664	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Não	128.4mm
30847-671	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Não	261.8mm
30847-663	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Não	128.4mm
30847-672	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Não	261.8mm
30847-661	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Não	128.4mm
30847-659	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Não	128.4mm
30847-662	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Não	128.4mm

Table 3/3

Número de catálogo	Largura (W)
30847-670	40.3mm
30847-660	25mm
30847-667	25mm
30847-668	30.1mm
30847-666	20mm
30847-669	35.2mm
30847-665	60.6mm
30847-664	50.5mm

Número de catálogo	Largura (W)
30847-671	50.5mm
30847-663	40.3mm
30847-672	60.6mm
30847-661	30.1mm
30847-659	20mm
30847-662	35.2mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE