


PSU Front Panel



Front Panel for nVent SCHROFF 19" compatible Power Supply. Flat front panel with vertical grooves for stainless steel EMC Contact Strips.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Front Panel, Al, Front anodized, rear conductive, with vertical Slots for EMC Contact Strips

ESPECIFICAÇÕES

Accessory Type: Front panel

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Front Finish	Rear Finish	Treated Edges	Rack Height	Altura
21005-439	Aluminio	Anodized	Conductive	Não	3U	128.4mm
21006-959	Aluminio	Anodized	Conductive	Não	3U	128.4mm
21005-478	Aluminio	Anodized	Conductive	Não	3U	128.4mm
31006-677	Aluminio	Anodized	Conductive	Não	3U	128.4mm
21005-477	Aluminio	Anodized	Conductive	Não	3U	128.4mm

Número de catálogo	Material	Front Finish	Rear Finish	Treated Edges	Rack Height	Altura
21006-954	Aluminio	Anodized	Conductive	Não	3U	128.4mm
21005-470	Aluminio	Anodized	Conductive	Não	3U	128.4mm
21006-955	Aluminio	Anodized	Conductive	Não	3U	128.4mm
21005-476	Aluminio	Anodized	Conductive	Não	3U	128.4mm
21006-945	Aluminio	Anodized	Conductive	Não	3U	128.4mm
21006-956	Aluminio	Anodized	Conductive	Não	3U	128.4mm
21005-474	Aluminio	Anodized	Conductive	Não	3U	128.4mm
21005-451	Aluminio	Anodized	Conductive	Não	3U	128.4mm
21006-957	Aluminio	Anodized	Conductive	Não	3U	128.4mm
21006-943	Aluminio	Anodized	Conductive	Não	3U	128.4mm
21005-475	Aluminio	Anodized	Conductive	Não	3U	128.4mm
21005-473	Aluminio	Anodized	Conductive	Não	3U	128.4mm

Table 2/2

Número de catálogo	Rack Width	Largura	Profundidade	Quantidade por embalagem	Acabamento
21005-439	14HP	7078mm	2.5mm	1	Anodized
21006-959	3HP	14.9mm	2.5mm	1	Anodized
21005-478	14HP	70.78mm	2.5mm	1	Anodized
31006-677	8HP	40.3mm	2.5mm	1	Anodized
21005-477	10HP	50.46mm	2.5mm	1	Anodized
21006-954	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodized
21005-470	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodized
21006-955	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodized
21005-476	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodized
21006-945	8HP	40.3mm	2.5mm	1	Anodized
21006-956	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodized
21005-474	14HP	7078mm	2.5mm	1	Anodized
21005-451	10HP	50.46mm	2.5mm	1	Anodized
21006-957	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodized
21006-943	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodized
21005-475	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodized
21005-473	10HP	50.46mm	2.5mm	1	Anodized

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE