

Sleeves for M2.5



Sleeve guides the collar screw when fastening the front panel.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Sleeve guides the collar screw when fastening the front panel

Sleeve is inserted into the elongated hole of the front panel

ESPECIFICAÇÕES

Works With: Front Panels

Product Type: Sleeve

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabamento	Cor	Quantidade por embalagem	Código de cor	Profundidade (D)
21100-886	Brass	Organic Top Coat		100		4.4mm
21100-662	Aço inoxidável			100		4.4mm
21100-660	Brass	Nickel Plated		100		4.4mm
21100-591	Polyamide 6		Jet Black	100	RAL 9005	6.9mm
21100-464	Polyamide 6		Pebble Grey	100	RAL 7032	6.9mm
21100-659	Brass	Nickel Plated		10		

Número de catálogo	Material	Acabamento	Cor	Quantidade por embalagem	Código de cor	Profundidade (D)
21100-661	Aço inoxidável			10		
21100-885	Brass			10		

Table 2/2


Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Flammability Rating
21100-886	6mm	8mm	
21100-662	6mm	8mm	
21100-660	6mm	8mm	
21100-591	6mm	6.8mm	UL® 94V-2
21100-464	6mm	6.8mm	UL® 94V-2
21100-659			
21100-661			
21100-885			

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Metal sleeves on the partial front panels must be pressed in.

All sleeves can be used for front panel > 2 HP.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE