

Socket Strip, SCHUKO

Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with Schuko outlets.



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

230 V, 16 A

Horizontal or vertical mounting

Connecting cable 2 m with SCHUKO/UTE plug

In accordance with DIN 57620, VDE 0620

Installation height 1 U

Socket strips with SCHUKO sockets

Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation

ESPECIFICAÇÕES

Material: Alumínio; Polyamide

Cor: Grey

Product Type: Socket Strip

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo de soquete	Socket Quantity	Switched Outlets	Tensão AC	Function	Quantidade por embalagem
60110-207	SCHUKO	12	Sim	230V		1

Número de catálogo	Tipo desoquete	SocketQuantity	Switched Outlets	Tensão AC	Function	Quantidade por embalagem
60110-202	SCHUKO	9	Não	230V		1
60110-266	SCHUKO	6	Não	230V	Transient Protection, Mains Suppression Filter	1
60110-203	SCHUKO	12	Não	230V		1
60110-204	SCHUKO	15	Não	230V		1
60110-205	SCHUKO	19	Não	230V		1
60110-217	SCHUKO	6	Não	230V	Fault Current Protection, Overcurrent Protection	1
60110-201	SCHUKO	4	Não	230V		1
60110-206	SCHUKO	8	Sim	230V		1
60110-208	SCHUKO	15	Sim	230V		1
60110-216	SCHUKO	6	Não	230V	Fault Current Protection	1
60110-209	SCHUKO	19	Sim	230V		1
60110-210	SCHUKO	8	Não	230V	Transient Protection	1
60110-211	SCHUKO	9	Não	230V	Transient Protection	1
60110-214	SCHUKO	7	Não	230V	Mains Suppression Filter	1
60110-200	SCHUKO	3	Não	230V		1
60110-212	SCHUKO	6	Não	230V	Overcurrent Protection	1

Table 2/2

Número de catálogo	Profundidade	Acabamento	Length
60110-207	44mm	Anodized	947.5mm
60110-202	44mm	Anodized	438.5mm
60110-266	44mm	Anodized	438.5mm
60110-203	44mm	Anodized	947.5mm
60110-204	44mm	Anodized	1202mm
60110-205	44mm	Anodized	1753mm
60110-217	88mm	Anodized	438.5mm

Número de catálogo	Profundidade	Acabamento	Length
60110-201	44mm	Anodized	210mm
60110-206	44mm	Anodized	438.5mm
60110-208	44mm	Anodized	1202mm
60110-216	88mm	Anodized	438.5mm
60110-209	44mm	Anodized	1753mm
60110-210	44mm	Anodized	438.5mm
60110-211	44mm	Anodized	947.5mm
60110-214	44mm	Anodized	438.5mm
60110-200	44mm	Anodized	184mm
60110-212	75mm	Anodized	438.5mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order mounting bracket for vertical mounting separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE