

Varistar CP Mobile Base/Plinth



Mobile base/plinth to make a cabinet mobile.

CARACTERÍSTICAS

Covers, St, 1.5 mm

Load-carrying capacity on casters 400 kg, on adjustable feet 1600 kg

Support, St, 3 mm

Color RAL 7021

Plinth height H = 103 mm, with feet adjustable from 126 to 134 mm

ESPECIFICAÇÕES

Product Type: Cabinet/Rack Base

Material: Aço

Table 1/2

Número de catálogo	Largura	Profundidade	Quantidade por embalagem	Cor	Código de cor	Acabamento
21630-664	800mm	1000mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
21630-655	600mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
21630-663	800mm	900mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
21630-662	800mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
21630-661	800mm	600mm	1			Pintura electrostática com Acabamento Texturado
21630-658	600mm	1000mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
21630-657	600mm	900mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
21630-656	600mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo	Works With
21630-664	Base Plinth, Mobile	Varistar CP

Número de catálogo	Tipo	Works With
21630-655	Base Plinth, Mobile	Varistar CP
21630-663	Base Plinth, Mobile	Varistar CP
21630-662	Base Plinth, Mobile	Varistar CP
21630-661	Base Plinth, Mobile	Varistar CP
21630-658	Base Plinth, Mobile	Varistar CP
21630-657	Base Plinth, Mobile	Varistar CP
21630-656	Base Plinth, Mobile	Varistar CP

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE