

# CHN Chain



## CERTIFICATIONS



## CARACTERISTICI

Round link chain

Conforms to DIN 5685

## SPECIFICAȚII

Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	Material	Finish	Length (L)	A	B
CHN13KSP	591410	Oțel	Electro galvanizat	100m	22 mm	3.5 mm
CHN13K	386780	Oțel	Electro galvanizat	30m	22 mm	3.5 mm
CHN15K	385910	Oțel	Electro galvanizat	30m	24 mm	4.5 mm
CHN15KS4	591500	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		30m	24 mm	4.5 mm

Număr de catalog	Article Number	Material	Finish	Length (L)	A	B
CHN17KS4	591510	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		30m	26 mm	5.5 mm
CHN17K	385920	Oțel	Electro galvanizat	30m	26 mm	5.5 mm

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	D	Static Load	Certifications
CHN13KSP	591410	2 mm	200N	
CHN13K	386780	2 mm	200N	ITB
CHN15K	385910	2.5 mm	300N	ITB
CHN15KS4	591500	2.5 mm	300N	ITB
CHN17KS4	591510	3 mm	400N	ITB
CHN17K	385920	3 mm	400N	ITB

## DIAGRAMS



## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

**North America**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

**Europe**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europe**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

