

510 nVent CADDY EZ Riser, Steel, EG, 12" Pipe, 300 DN, 324 mm OD

NUMĂR DE CATALOG

5101200EG



The 510 nVent CADDY EZ Riser is a quick-closing pipe clamp, ideal for supporting vertical steel pipe where space is available. Ready-to-use out of the box, this solution has slotted holes to simplify assembly and eliminate loose hardware. Due to the serrated washer-head design, installers can easily assemble the EZ Riser with just a single tool.

CARACTERISTICI

Only one tool needed to tighten due to serrated wash-heads

Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 8)

ATTRIBUTE PRODUS

Article Number: 179338

Material: Oțel

Finish: Electrogalvanized

Pipe Size: 12"

NB/DN: 300

Outer Diameter (OD): 324 mm

Hole Size (HS): 17 mm

A: 569 mm

B: 51 mm



Static Load: 12000N

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Clamp is fitted for steel pipe and should be installed below a coupling or shear lug, with bolts torqued to recommended value.

Slotted holes and bolts for pipe sizes up to 12" only.

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

