

# PX Heavy Duty Pipe Clamp with External Thread, Steel, EPDM-SBR, EG, 56–61 mm OD, 2" Pipe, 50 DN

## NUMĂR DE CATALOG

**PXI061EG**



## CARACTERISTICI

Includes male/female combination nut

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

## ATRIBUTE PRODUS

Article Number: 577950

Material: Oțel; EPDM-SBR Rubber

Finish: Electrogalvanized

Temperature: -50 to 120 °C

Outer Diameter (OD): 56 - 61 mm

Pipe Size: 2" Min

NB/DN: 50

Rod Size (RS): M10

Gewinde (G): 1/2"

Width (W): 31 mm

Thickness (T): 2.5 mm

Screw Diameter (Sc): 8

Screw Length (L): 25mm

Static Load: 2500N

## DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Lining is EPDM rubber.

## DIAGRAMS



## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

