

Heavy Duty Pipe Clamp, Painted, Red Oxide, 355–363 mm OD, 14" Pipe

NUMĂR DE CATALOG

SSG0359RO



CARACTERISTICI

For high static requirements in industrial construction

Suitable for fix point applications

ATTRIBUTE PRODUS

Article Number: 574725

Material: Oțel

Finish: Painted;Red Oxide

Outer Diameter (OD): 355 - 363 mm

Pipe Size: 14"

Hole Size (HS): 22 mm

Screw Diameter (Sc): 20 mm

Screw Length (L): 80mm

Static Load: 2600N

Width (W): 60 mm

Thickness (T): 8 mm

A: 427 mm

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Static load refers to a complete set of Heavy Duty Pipe Clamps held in place with indicated screws per ISO 4014 and corresponding hex nuts per ISO 4032 (for further information, please refer to Standard SSG 7075E).

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

