

# nVent CADDY Superfix 243 M8, 50–55 mm OD

## NUMĂR DE CATALOG

---

**SXE058**



## CERTIFICATIONS

---



## CARACTERISTICI

---

Includes easy closing mechanism

Combo head bolt works with slotted, hex, or Phillips drivers

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

## ATRIBUTE PRODUS

---

Article Number: 589310

Material: Oțel;EPDM-SBR Rubber

Finish: Electro galvanized

Color: Black

Temperature: -50 to 110 °C

Outer Diameter (OD): 50 - 55 mm

Rod Size (RS): M8

Width (W): 20 mm

Thickness (T): 1.2 mm

Screw Diameter (Sc): 5


Screw Length (L): 30mm

Static Load: 1300N

## DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Lining is EPDM rubber.

## DIAGRAMS



## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

